


UTOPIA M TBM

Fiche Produit

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Points clés

- Membrane Béryllium à profil «M»
- Suspension «TMD»
- Réponse en fréquence : 1,5 kHz - 50 kHz
- Support de fixation intégré



Type	Tweeter
Diamètre bobine	25 mm
Moteur	Néodyme
Membrane	Béryllium à profil en "M"
Suspension	Tuned Mass Damper (TMD®)
Impédance	4 Ω
Puissance max.	200 W
Puissance nom.	20 W
Sensibilité (2,83 V/1 m)	95 dB
Réponse en fréquence	1,5 kHz - 50 kHz
Accessoires	Bol et vis de fixation fournies

 **FOCAL®**